



Pushing Performance
Since 1945

制御盤などの省スペース・ 高密度信号インターフェースに最適

6Bサイズ 55ピン

10Bサイズ 75ピン

16Bサイズ 107ピン



PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP.

信号用高密度インサート Han[®] DDD

- 高密度コンタクト、従来の製品より最大2.3倍高密度
- 省スペース、機器の小型化に対応
- 従来製品と同じ 250 V / 10 A
- 実績のあるHan D[®] クリンプコンタクトを使用、ゴールドもしくはシルバー
- Han[®]ハウジングと組み合わせて高い耐環境性

HARTING Han® 55 / 75 / 107 DDD

● インサート

Han® 55 DDD	Han® 75 DDD	Han® 107 DDD
<p>6B サイズ 55ピン</p> <p>オス Han® 55 DDD M-c 部品番号 09 16 055 2001</p> <p>メス Han® 55 DDD F-c 部品番号 09 16 055 2101</p>	<p>10B サイズ 75ピン</p> <p>オス Han® 75 DDD M-c 部品番号 09 16 075 2001</p> <p>メス Han® 75 DDD F-c 部品番号 09 16 075 2101</p>	<p>16B サイズ 107ピン</p> <p>オス Han® 107 DDD M-c 部品番号 09 16 107 2001</p> <p>メス Han® 107 DDD F-c 部品番号 09 16 107 2101</p>
<p>同サイズの Han® 24 DD との比較 2.3 倍 高密度化</p> <p>コンタクト数</p> <p>Han® 24 DD (6 B) Han® 55 DDD (6 B)</p>	<p>同サイズの Han® 42 DD との比較 1.8 倍 高密度化</p> <p>コンタクト数</p> <p>Han® 42 DD (10 B) Han® 75 DDD (10 B)</p>	<p>同サイズの Han® 72 DD との比較 1.5 倍 高密度化</p> <p>コンタクト数</p> <p>Han® 72 DD (16 B) Han® 107 DDD (16 B)</p>

● 技術特性

コンタクト数	55, 75, 107
定格電流	10 A
定格電圧	250 V
定格サージ電圧	4 K
汚染度	3
使用温度範囲	- 40℃...+125℃
難燃性 UL94	V-0
嵌合回数	≥ 500
材質 (インサート)	ポリカーボネート
カラー (インサート)	RAL7032

● コンタクト/圧着工具

コンタクト	導体断面積 (mm ²)	部品番号 オス	部品番号 メス
Han D® 圧着コンタクト 銀メッキ	0.14...0.37*	09 15 000 6107	09 15 000 6207
		09 15 000 6104*	09 15 000 6204*
	0.5	09 15 000 6103	09 15 000 6203
	0.75	09 15 000 6105	09 15 000 6205
	1	09 15 000 6102	09 15 000 6202
	1.5	09 15 000 6101	09 15 000 6201
Han D® 圧着コンタクト 金メッキ	0.14...0.37	09 15 000 6127	09 15 000 6227
		09 15 000 6124*	09 15 000 6224*
	0.5	09 15 000 6123	09 15 000 6223
	0.75	09 15 000 6125	09 15 000 6225
	1	09 15 000 6122	09 15 000 6222
	1.5	09 15 000 6121	09 15 000 6221
2.5	09 15 000 6126	09 15 000 6226	
圧着工具	部品番号	09 99 000 0888	
<p>手動圧着工具</p>	<p>*圧着工具 09 99 000 0888 で 0.14 mm²-0.37 mm²(AWG 26-22)サイズの電線を Han D®コンタクトに圧着する場合は 09 15 000 6107/6207/6127/6227 のコンタクトを使用して下さい。*印付きのコンタクトは使用できません。</p>		

ハーティング株式会社

本社・関東営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル2F
Tel: 045-476-3456 Fax: 045-476-3466

中部営業所(名古屋)

〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵3-23-3
第14オーシャンビル9F
Tel: 052-937-0102 Fax: 052-937-0188

関西営業所(大阪)

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-9
新大阪フロントビル8F
Tel: 06-6350-6070 Fax: 06-6350-6071

九州営業所(福岡)

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20
NMF博多駅前ビル2F
Tel: 092-419-2742 Fax: 092-419-2756

お問い合わせ (メール)
jp@HARTING.com

ウェブサイト
www.HARTING.com/JP

製品の詳細はこちら
<https://b2b.harting.com/ja/jp>